


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom mikroabrazivna, SiC, zrnatost 320, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 30X6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574450 30X6
GTIN	4017359111352
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Brusne najlonske ščetine s silicijevim karbidom, vtisnjene v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za suho in mokro ščetkanje Al, jekla, INOX in umetnih mas. Maksimalna temperatura uporabe 80°C.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	30 mm
Dolžina ščetin H ₁	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Ø držala D _s	6 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

