

**Garant****Gobica iz brusne koprene, 158×224 mm, Struktura koprene: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555995 100
GTIN	4062406300814
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole. Visokozmogljiva koprena z **izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn** vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča **agresivno brušenje**, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še **enakomernjšo sliko brušenja**.

**Prednosti:**

- Prilagoditev obliki obdelovanca.
- Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.
- Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.
- Za mokro in suho obdelavo.
- Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.

**Uporaba:**

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom. **Groba in agresivna:** s površine odstrani rjo in umazanijo. Za kosmatenje in brušenje stare barve, umetnih mas, gumijastih delov (npr. pred lepljenjem).

**Tehnični opis**

Primerjava zrnatosti	180 - 220
Izvedba	A Medium
Stopnja preciznosti	groba
Barva	rdeča

Struktura koprene	100
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina	158 mm
Dolžina	224 mm
Značilnost blagovnega imena	158×224 mm
Vrsta izdelka	Gobica iz brusne koprene

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Ročno držalo	556020
Vpenjalni trn za brušenje	556030