

Garant

**Garnitura brusnih gobic iz brusne koprene, 10-delna fleksibilni, 100×200 mm,
Struktura koprene: 280**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556143 280
GTIN	4062406301057
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole.
Brusne gobice iz gibke in agresivne brusne koprene.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Za ročno čiščenje in zaključno obdelavo, idealno nadomestilo za izdelke iz jeklene volne. **Fina/srednje fina:** univerzalno uporabna za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo; za naknadno brušenje brušenih ali ščetkanih površin ali za razmastitev in čiščenje pred lakiranjem.

Obseg dobave:

Garnitura 10 brusnih gobic.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	280 - 360
Stopnja preciznosti	srednje fina

Struktura koprene	280
Barva	rdeča
Izvedba	A Very Fine
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina	100 mm
Dolžina	200 mm
Značilnost blagovnega imena	100×200 mm
Število gobic	10
Vrsta izdelka	Gobica iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Ročno držalo	556020
Vpenjalni trn za brušenje	556030