

Garant**Rezarji VHM TPC, neprevlečeni, Ø h6 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202281 8
GTIN	4045197773296
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Z **ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami** in dodatno **poliranimi**utori za odrezke, za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Z dvojnimi lomilcem odrezkov za izjemno ustvarjanje odrezkov.

Napotek:

$a_{e \text{ maks}} = 0,12 \times D$ za TPC-obdelavo.

h_{maks} : V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Dolžina rezil L_c	33 mm
Ø sprostivne D_1	7,4 mm
Toleranca nazivnega Ø	h6
Oblika držala	HA
Ø držala D_s	8 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Število zob Z	3
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila D_c	8 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	40 mm
Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,043 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,12 \times D$ ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	130 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	100 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	85 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	125 m/min	N
PE-HD	primerno	90 m/min	N
PA 66	primerno	100 m/min	N
PEEK	primerno	80 m/min	N
PF 31	primerno	70 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	100 m/min	N
Cu	primerno	70 m/min	N
CuZn	primerno	90 m/min	N

mokro maks.	primerno
mokro min.	primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	pogojno primerno
Storitve	
Brušenje držala Tip HB	129100 HB