

Garant

Rezkarji VHM TPC, DLC, Ø h6 DC: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202282 8
GTIN	4045197773234
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Z **ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami** in dodatno **poliranimi**utori za odrezke, za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Z dvojnimi lomilcem odrezkov za izjemno ustvarjanje odrezkov.

S **prevleko DLC sp²** najnovejše generacije.

Napotek:

$a_{e \text{ maks}} = 0,12 \times D$ za TPC-obdelavo.

h_{maks} : V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA! Priporočljivi naslednik je art. 203114.

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L_c	33 mm
Ø držala D_s	8 mm
Število zob Z	3
Toleranca nazivnega Ø	h6
Oblika držala	HA
Celotna dolžina L	80 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Ø rezila D_c	8 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	40 mm

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Ø sprostivke D ₁	7,4 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Srednja debelina odrezkov h _{maks} za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,043 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,12 × D ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	primerno	280 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	270 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
PMMA Akril	primerno	125 m/min	N
PE-HD	primerno	110 m/min	N
PA 66	primerno	140 m/min	N
PEEK	primerno	90 m/min	N
PF 31	primerno	80 m/min	N
PVDF GF20	primerno	125 m/min	N

POM GF25	primerno	115 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	105 m/min	N
PEEK GF30	primerno	90 m/min	N
PTFE CF25	primerno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	120 m/min	N
Cu	primerno	80 m/min	N
CuZn	primerno	100 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		
Storitve			

Brušenje držala Tip HB

129100 HB