

**Garant****Vrtljiva stružna konica 60°/30°, Morsekonus: 2****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 320647 2      |
| GTIN                  | 4045197773692 |
| Razred artikla        | 31Z           |

**Opis****Izvedba:**

- Lahka izvedba z vitkim ohišjem.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- MK-držalo kaljeno in brušeno.

**S podaljšano konico**, kot konice 60° / 30°.

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.

Ø ohišja D: 32 mm

Uporabna dolžina B: 74 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 15 mm

maksimalni Ø konic 30° A: 8 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 29 mm

**Tehnični opis**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev        | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Ø ohišja D                          | 32 mm                  |
| Dolžina konice C                    | 29 mm                  |
| maksimalni Ø konic 30° A            | 8 mm                   |
| maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm               |
| Morsekonus                          | MK2                    |
| Uporabna dolžina B                  | 74 mm                  |
| za maso obdelovanca                 | 150 kg                 |
| maksimalni Ø konic 60° A            | 15 mm                  |
| Vrsta izdelka                       | Centrirna konica       |