

Garant

Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	321255 4
GTIN	4045197774422
Razred artikla	31Z

Opis

Izvedba:

Kot konice 60°.

- **S podaljšano konico in izbijalno matico, posebej za CNC stroje.**
- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**
- **Posebni valjni ležaji za velike obremenitve tudi pri visokem številu vrtljajev.**
- **Konica je v celoti kaljena, možno večkratno ostrenje.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za velike obremenitve in visoke vrtljaje, posebej za NC-stroje.

Napotek:

Izbijalna matica za NC-stroje, ki omogoča odvzem stružne konice iz pinole konjička.

Ø ohišja D: 60 mm

Uporabna dolžina B: 106 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 28 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,003 mm

Dolžina konice C: 35 mm

Maksimalno število vrtljajev: 10000 min⁻¹

Tehnični opis

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,003 mm
Ø ohišja D	60 mm
maksimalni Ø konic 60° A	28 mm
za maso obdelovanca	1200 kg
Morsekonus	MK4
Dolžina konice C	35 mm
Uporabna dolžina B	106 mm
Maksimalno število vrtljajev	10000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Centrirna konica