

**Garant****Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321255 5
GTIN	4045197774439
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Kot konice 60°.

- **S podaljšano konico in izbijalno matico, posebej za CNC stroje.**
- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**
- **Posebni valjni ležaji za velike obremenitve tudi pri visokem številu vrtljajev.**
- **Konica je v celoti kaljena, možno večkratno ostrenje.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Za velike obremenitve in visoke vrtljaje, posebej za NC-stroje.

**Napotek:**

Izbijalna matica za NC-stroje, ki omogoča odvzem stružne konice iz pinole konjička.

Ø ohišja D: 72 mm

Uporabna dolžina B: 136 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 35 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,003 mm

Dolžina konice C: 43 mm

Maksimalno število vrtljajev: 8000 min<sup>-1</sup>

## Tehnični opis

Dolžina konice C	43 mm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min <sup>-1</sup>
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,003 mm
Uporabna dolžina B	136 mm
Morsekonus	MK5
za maso obdelovanca	2200 kg
Ø ohišja D	72 mm
maksimalni Ø konic 60° A	35 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica