

Garant**Vrtljiva stružna konica z vložki, Morsekonus: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

321335 5

GTIN

4045197774507

Razred artikla

31Z

Opis**Izvedba:**

- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**
- **Z zamenljivimi nastavki.**
- **Telo in konica sta kovana v utopu in kaljena.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**
- **Vzdrževanje zaradi trajnega mazanja ni potrebno.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Zaradi 6 različnih vložkov so posebno primerne za posamično proizvodnjo različnih obdelovancev.

Obseg dobave:

1 stružna konica art. 320659, po 1 x kopirna stružna konica 60°/30°, mala koničasta stružna konica 60°, velika koničasta stružna konica 60°, stožec 60°, votli stožec 60°, votla stružna konica 60°.

Vključno s sistemsko škatlo in penastim vložkom.

Dodatni pribor:

Zamenljivi čeljustni nastavki art. 320625 - 320631

Ø ohišja D: 96 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,01 mm

Maksimalno število vrtljajev: 2600 min⁻¹

za maso obdelovanca: 800 kg

Dolžina 1: 72 mm

L₂: 14 mm

Tehnični opis

Ø ohišja D	96 mm
L ₂	14 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,01 mm
ustreza barvni kodi	K24
Dolžina 1	72 mm
Maksimalno število vrtljajev	2600 min ⁻¹
Morsekonus	MK5
Ø držala D ₂	42 mm
za maso obdelovanca	800 kg
Zunanji Ø D ₁	24 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica