

**Garant****Vrtljiv centrirni konus, top, največji Ø / morsekonus: 150/5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	323000 150/5
GTIN	4045197774781
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Konus je na vrhu top.**
- **Posebno čvrsta izvedba s predimenzioniranim, močnim uležanjem.**
- **Ležaj je namazan s posebno mastjo in ne zahteva nobenega vzdrževanja.**
- **Centrirni stožec in konusno držalo sta iz kakovostnega materiala, v celoti kaljena in fino brušena.**

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Za obdelavo **votlih teles, cevi** itd. Posebno primerni so za grobo odrezovanje pri sočasnih zahtevah po visoki točnosti.

**Tehnični opis**

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,007 mm
Maksimalno število vrtljajev	2800 min <sup>-1</sup>
najmanjši Ø	50 mm

Morsekonus	5
Za maso orodja na D	1900 kg
Za maso orodja na D1	1200 kg
Kot konusa $\alpha$	75 stopinj
Dolžina glave L	112 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica