



## Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 5mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122315 5      |
| GTIN                  | 4045197386700 |
| Razred artikla        | 12E           |

### Opis

#### Izvedba:

**Čvrsto jedro in specialno koničenje** – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**.

#### Napotek:

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

### Tehnični opis

|   |            |
|---|------------|
| Število rezil Z                                       | 2          |
| Nazivni Ø D <sub>c</sub>                              | 5 mm       |
| Toleranca držala                                      | h6         |
| Dolžina utorov L <sub>c</sub>                         | 28 mm      |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>           | 0,14 mm/v  |
| Toleranca nazivnega Ø                                 | h7         |
| Ø držala D <sub>s</sub>                               | 6 mm       |
| Celotna dolžina L                                     | 66 mm      |
| Standard  | DIN 6537 K |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub> | 20,5 mm    |
| Prevleka  | TiN        |
| Rezalni material                                      | VHM        |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Izvedba               | 4xD              |
| Kot konice            | 140 stopinj      |
| Držalo                | DIN 6535 HB s h6 |
| z notranjim hlajenjem | ne               |
| Polstandardno         | da               |
| Barvni prstan         | brez             |
| Vrsta izdelka         | Spiralni svedri  |

### Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 140 m/min      | N          |
| Al > 10% Si         | pogojno primerno | 120 m/min      | N          |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         | 80 m/min       | P          |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         | 75 m/min       | P          |
| Jeklo < 900 N/mm    | primerno         | 65 m/min       | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm   | pogojno primerno | 60 m/min       | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm   | pogojno primerno | 35 m/min       | P          |
| GG(G)               | pogojno primerno | 70 m/min       | K          |
| mokro maks.         | primerno         |                |            |
| suho                | primerno         |                |            |