

HOLEX**VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 15,6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202414 15,6
GTIN	4045197776235
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**Za **grobo in fino rezkanje**.Do 1xD v polno, **pri najvišjih vrednostih podajanja** in zelo mirnem teku.**Prednosti:**

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Tehnični opis

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,1 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila D_c	15,6 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,4 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	44 mm
Dolžina rezil L_c	32 mm
Ø sprostitve D_1	15,1 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Celotna dolžina L	92 mm
Število zob Z	3
Toleranca nazivnega Ø	0 / -0,03
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,08 mm
Ø držala D_s	16 mm

Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Serija	Pro Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,4xD pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1xD ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
GGG	primerno	190 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

