

Garant**VHM groborezni rezkar MTC z notranjim hlajenjem, AlCrN, Ø e8 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203076 16
GTIN	4045197776396
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Za **grobno in fino obdelavo** do $1,5 \times D$ v polno **pri najvišjih vrednostih podajanja** in zelo mirnem teku.
 Za zmanjšanje rezalne sile in boljšo kakovost obdelane površine zaradi **45° spirale**.

Izboljšana prevleka za dodatno zmanjšanje rezalnih sil pri sočasnem podaljšanju življenjske dobe orodja.

Uporaba:

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Celotna dolžina L	92 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB
Ø držala D _s	16 mm
Število zob Z	4
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L _c	36 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,13 mm

Ø rezila D_c	16 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	MTC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
GG(G)	primerno	170 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		

suho	primerno
Zrak	primerno