


VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 15,6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202416 15,6
GTIN	4045197776464
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Za **grobo in fino rezkanje**.

Do 0,7×D v polno, **pri najvišjih vrednostih podajanja** in zelo mirnem teku.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,4 mm
Toleranca nazivnega Ø	0 / -0,03
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitutvijo	56 mm
Ø sprostitve D ₁	15,1 mm
Dolžina rezil L _c	32 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,1 mm
Ø držala D _s	16 mm
Število zob Z	3
Celotna dolžina L	108 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila D _c	15,6 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,07 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6

Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Serija	Pro Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
GGG	primerno	190 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

