



Stebelni navojni rezkar 2xD, TiAlN, MF: 5X0,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139680 5X0,5
GTIN	4045197778222
Razred artikla	12J

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje **natančnega notranjega finega navoja** (pazite na čvrsto vpetje).

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Število zob Z	3
Ø držala D _s	6 mm
Dolžina držala L _s	36 mm
Celotna dolžina L	55 mm
Korak navoja	0,5 mm
Podajanje f _z v jeklo < 900 N/mm ²	0,018 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Globine navoja	10,25 mm
Velikost navoja	M5×0,5
Nazivni Ø D _c	4 mm
Dolžina rezil L _c	10,25 mm
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	MF

Vrsta navoja	MF-LH
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard za navoje	DIN 13
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Barvni prstan	zelena
Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	220 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	220 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	170 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	S
GG(G)	primerno	120 m/min	K
CuZn	primerno	180 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HE	129100 HE
Brušenje držala Tip HB	129100 HB