

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 3×D maxi, Tip: 20R****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319458 20R |
| GTIN | 4062406309190 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 6×D.

Stabilizator nožev za notranje struženje s **7×D** oz. Ø držala **D₂ = 25 mm, na voljo po ponudbi.**

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|--------|
| C | 1,5 mm |
| Dolžina držala L _s | 60 mm |
| Prevesna dolžina L ₁ | 60 mm |
| Osni zamik Z | 20 mm |
| Radij R | 1,2 mm |
| Smer rezanja | desni |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 20 mm |
| Celotna dolžina L_2 | 126 mm |
| $\varnothing D_3$ | 40 mm |
| \varnothing držala D_2 | 32 mm |
| Globina notranjega struženja do | $3 \times D$ |
| Nihanje | z dušenjem |
| Vrsta izdelka | Stabilizator nožev za notranje struženje |