

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 3×D maxi, Tip: 16L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319458 16L
GTIN	4062406309183
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 6×D.

Stabilizator nožev za notranje struženje s **7×D** oz. Ø držala **D₂ = 25 mm, na voljo po ponudbi.**

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	48 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Smer rezanja	levo
Ø D ₃	40 mm
Dolžina držala L ₅	53 mm
Ø držala D ₂	32 mm

Celotna dolžina L ₂	107 mm
C	1,5 mm
Radij R	1,2 mm
Osni zamik Z	20 mm
Globina notranjega struženja do	3×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje