

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 3×D midi, Tip: 10L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319456 10L
GTIN	4062406309121
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 6×D.

Stabilizator nožev za notranje struženje s 7×D oz. Ø držala **D₂ = 25 mm, na voljo po ponudbi.**

Tehnični opis

Smer rezanja	levo
Ø držala D ₂	32 mm
Osni zamik Z	11 mm
C	1 mm
Dolžina držala L _s	53 mm

Prevesna dolžina L_1	30 mm
Radij R	1,2 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	10 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Celotna dolžina L_2	89 mm
Globina notranjega struženja do	3×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje