

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 5×D mini, Tip: 10L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319461 10L
GTIN	4062406309220
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 8×D.

Stabilizator nožev za notranje struženje s 7×D oz. Ø držala $D_2 = 25$ mm, na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Smer rezanja	leve
Radij R	1,2 mm
C	1 mm
Osni zamik Z	8 mm
Dolžina držala L_s	53 mm
Ø držala D_2	32 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	10 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Celotna dolžina L_2	109 mm
Globina notranjega struženja do	5×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje