

**Garant****Stabilizator nožev za notranje struženje 5×D midi, Tip: 10R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319463 10R
GTIN	4062406309299
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

**Prednosti:**

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

**Primerno za:**

Vsi običajni noži za notranje struženje.

**Napotek:**

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 8×D.

Stabilizator nožev za notranje struženje s 7×D oz. Ø držala  $D_2 = 25$  mm, na voljo po ponudbi.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_2$	109 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Vpenjalni Ø $D_1$	10 mm
Ø $D_3$	40 mm
Smer rezanja	desni
Ø držala $D_2$	32 mm

C	1 mm
Radij R	1,2 mm
Osni zamik Z	11 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	53 mm
Globina notranjega struženja do	5×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje