



Nastavljivo rezkalno grezilo, Držalo Weldon, Ø držala D_s h6: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216635 16
GTIN	4045197778970
Razred artikla	220

Opis

Izvedba:

Iz poboljšane orodnega jekla. Globoko vgravirana skala. Dva prosta rezilna roba obračalne ploščice.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka (sprednja in zadnja stran), posnemanje robov in grezenje. Primerno za poševno pogrezanje.

Brezstopenjska nastavitvev kota od 0° do 90°.

Napotek:

Za natančno nastavitvev kota uporabite napravo za predhodno nastavitvev.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	37 mm
Število rezil Z	1
Ø držala D _s h6	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.T09T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Vpenjalni vijak za nastavitveni element	219887
Nastavitveni element	219885
Ø grezenja D	16 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	86 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Območje nastavljanja kota posentja	0-90 stopinj
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

Nastavitveni element	219885
Vpenjalni vijak	219887
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219841