

**Nastavljivo rezkalno grezilo, Držalo Weldon, Ø držala D_s h6: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216635 20
GTIN	4045197778987
Razred artikla	220

Opis**Izvedba:**

Iz poboljšane orodnega jekla. Globoko vgravirana skala. Dva prosta rezilna roba obračalne ploščice.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka (sprednja in zadnja stran), posnemanje robov in grezenje. Primerno za poševno pogrezanje.

Brezstopenjska nastavitvev kota od 0° do 90°.

Napotek:

Za natančno nastavitvev kota uporabite napravo za predhodno nastavitvev.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SP.T1204..
Prevesna dolžina L ₁	44 mm
Število rezil Z	1
Ø držala D _s h6	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Vpenjalni vijak za nastavitveni element	219888
Nastavitveni element	219886
Ø grezenja D	20 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	98 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Območje nastavljanja kota posentja	0-90 stopinj
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219848
Nastavitveni element	219886
Vpenjalni vijak	219888