

Garant**CNMG 120412, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250160 HB7010-1
GTIN	4045197779618
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje