

**Garant**

**HPC svedri v celoti iz karbidne trdine, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN,  
Ø DC m6: 8,9 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122430 8,9
GTIN	4045197537720
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsto jedro in specialno koničenje** – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**. **Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo** in **in visoko zmogljivost odrezovanja**.

**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus  $1,5 \times$  nazivni  $\emptyset$ .

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122432**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 122430 + 129100HE**.

Strategija odrezovanja: HPC

Standard: DIN 6537 K

Toleranca nazivnega  $\emptyset$ : m6

Število rezil Z: 2

Polstandardno: da

Toleranca nazivnega  $\emptyset$ : m6

Priporočena maksimalna globina vrtanja  $L_2$ : 33,7 mm

Celotna dolžina L: 89 mm

$\emptyset$  držala  $D_s$ : 10 mm

Podajanje f v Inconel®: 0,12 mm/v

**Tehnični opis**

Toleranca držala	h6
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	47 mm
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	8,9 mm
Podajanje f v Inconel®	0,12 mm/v
Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega Ø	m6
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	89 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	33,7 mm
Polstandardno	da
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	4×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Storitve

Brušenje držala Tip HE	129100 HE
------------------------	-----------