

**Garant****CNMG 190616, Zvrst: HB7010-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	HB7010-1
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje