


3M**Samopritrdilni brusni diski (CER) Hookit 775L z več luknjami, Ø 150 mm,
Zrnatost: 220****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 567792 220 |
| GTIN | 763086427160 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

S **stabilnim nosilcem filma**. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali.

Prednosti:

- **Enakomernejša slika brušenja zaradi odlične opore brusnih zrn.**
- **Izboljšana odpornost proti trganju pri obremenitvah zaradi brušenja kontur.**

Uporaba:

Za suho in mokro obdelavo lesenih, lakiranih, kovinskih površin in površin iz umetne mase. Precizna brusna zrna **Cubitron™ II** s prednostjo na velikih površinah (obdelava pločevine) zaradi **hitrejšega odstranjevanja** in **enakomernejše obdelave površine**.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-------------|
| Ø plošče | 150 mm |
| Oznaka proizvajalca | Hookit 775L |
| Zrnatost | 220 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Serija | 775L |
| Brusno sredstvo | Cubitron™ II |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 150 mm |
| Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s |
| Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |