

**Garant****KNUX 160405L, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Zvrst	HB7010-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

