

Garant**KNUX 160410R, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Radij rezila	1 mm
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

