


**Garant****SNMG 120404, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Zvrst	HB7010-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje