


Garant**SNMG 190616, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251238 HB7010-1
GTIN	4045197780096
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190616 HB7010-1 Radij rezila: 1,6 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SM

Globina reza a_p : 0,5 - 6 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Radij rezila	1,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v

Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje