

**Garant****SNMG 150616, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251332 HB7010-1
GTIN	4045197780133
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 150616 HB7010-1 Radij rezila: 1,6 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SG

Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mmPodajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7010-1
Lomilec odrezkov	SG
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje