

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje