

Garant**VNMG 160404, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje