



Vreteno za visoke hitrosti, tip 625S kompaktno, ozko, HSK-A 63, Število vrtljajev: 40000min⁻¹



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	358875 40000
GTIN	2050001871589
Razred artikla	33I

Opis

Izvedba:

Vreteno za visoke hitrosti na zračni pogon, glede na izvedbo stalno visoko število vrtljajev, tudi pod obremenitvijo, 25.000–65.000 vrt./min. Moč do 1 kW.

Prednosti:

- **Večja obdelovalna hitrost pri manjših orodjih.**
- **Ne obremenjuje stroja – število vrtljajev ustvari vreteno za velike hitrosti – vreteno stroja miruje.**
- **Trajna uporaba zaradi vgrajenega zračnega hlajenja. Nobenih časov mirovanja stroja.**
- **Daljša življenjska doba orodij.**
- **Zelo dobra kakovost površine orodij – manj naknadne obdelave.**

Uporaba:

Vretena za visoke hitrosti omogočajo večje rezalne hitrosti in večje hitrosti podajanja. Uporaba zlasti pri orodjih z manjšim premerom (6 mm).

Obseg dobave:

Vreteno za visoke hitrosti , vpenjalna stročnica, vpenjalna matica, ključ, slepi čep, zračni filter, priključna cev.

Dodatni pribor:

Nastavek za samodejno zamenjavo orodja. Potreben le pri **zunanjem** dovajanju zraka – po ponudbi.

Napotek:

Uporabljajte suh, čist stisnjeni zrak, pribl. 6,2 bara.

Druga vretena po ponudbi: vse običajne izvedbe držala, različni razredi zmogljivosti in različno število vrtljajev.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	25 mm
Število vrtljajev	40000 min ⁻¹
Zunanji Ø D ₁	25 mm
Dolžina držala L ₁	55 mm
Zunanji Ø D	57,15 mm
Prevesna dolžina A	177 mm
Tip	625S
Strategija odrezovanja	HSC
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Vreteno za visoke hitrosti