


**Vpenjalni blok s trajnimi magneti in precizno delitvijo polov, Tip: MH202S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

Tri magnetne vpenjalne površine.

Iz SmCo₅-magnetov z izjemno veliko močjo za materiale, ki se težko rezkajo.

Uporaba:

Za profiliranje in obdelavo malih obdelovancev, npr. žigov.

Napotek:

Trajni magnet, nepreklopen.

Tehnični opis

Delitev polov	4 mm
maksimalno odstopanje kota	5 stopinj
Nazivna držalna sila	180 N/cm ²
Masa	1,7 kg
Širina B	50 mm
Tip	MH202S
Višina magnetnega polja	6 mm
Obrabljivost polove plošče	14 mm
Celotna višina C	50 mm
Dolžina A	100 mm

Vrsta izdelka

Magnetna vpenjalna plošča