

Garant
VHM rezkar HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202993 4
GTIN	4045197783707
Razred artikla	11X

Opis

VHM rezkar HPC 4 mm Toleranca nazivnega Ø: e8
 Število zob Z: 4
 Kot spirale: 40 stopinj
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično
 Držalo: DIN 6535 HB s h6
 Število zob Z: 4
 Dolžina rezil L_c : 8 mm
 Celotna dolžina L: 54 mm
 Ø držala D_s : 6 mm
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,4 mm
 Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm²: 0,012 mm

Tehnični opis

Število zob Z	4
Širina posnetja vogala pri 45°	0,4 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,012 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,015 mm
Dolžina rezil L_c	8 mm
Ø rezila D_c	4 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Celotna dolžina L	54 mm

Ø držala D_s	6 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	40 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar