


**Radiusni rezkar VHM, TiAlN, Ø h10 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG7154 6
GTIN	4062406336998
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:
Kot art. 207154.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	100 mm
Ø rezila D_c	6 mm
Število zob Z	2
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,033 mm
Kot spirale	30 stopinj
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,037 mm
Ø držala D_s	6 mm
Dolžina rezil L_c	10 mm
Radij R	3 mm
Vsebina	5

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h10
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5xD pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05xD pri robljenju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	350 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	70 m/min	M
GG(G)	primerno	120 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	320 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	pogojno primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	pogojno primerno

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------

Pribor

VHM radiusni rezkar Ø h10 DC 6 mm	207154 6
-----------------------------------	----------