

Garant

Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139265 8X1
GTIN	4045197509536
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

DIN 2189 (≈ DIN 374). **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** za doseganje **najdaljše življenjske dobe** tudi pri **zelo trdih materialih.**

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 1 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Ø držala D_s: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 7,55 mm

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	5
Ø navoja	8 mm
Število rezil Z	5
Ø držala D _s	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	7,55 mm
Globine navoja	24 mm
Korak navoja	1 mm

Kakovost	ISO 2X 6HX
Velikost navoja	M8×1
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja