

## Garant

### Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM oblika C 6GX, TiN, M: M2



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139190 M2
GTIN	4045197509321
Razred artikla	11H

#### Opis

##### Izvedba:

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.

**Tolerančni razred:** ISO 3X/6GX = nadmera 0,02–0,04 mm.

**Inovativna oblika poligona** omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri zelo trdih materialih.

##### Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z **galvanskim zaščitnim slojem** ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Kakovost: ISO 3X 6GX

Korak navoja: 0,4 mm

Celotna dolžina L: 45 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kotno držalo □: 2,1 mm

Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 1,85 mm

#### Tehnični opis

Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	2 mm
Korak navoja	0,4 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm

Celotna dolžina L	45 mm
Ø osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	1,85 mm
Kakovost	ISO 3X 6GX
Globine navoja	6 mm
Velikost navoja	M2
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja