

Garant

Strojni oblikovalci navoja za vretena s sinhroniziranim pogonom VHM, TiAlN, M: M3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139242 M3
GTIN	4045197273468
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija poligona in držala po DIN 6535-HA za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

Specialni rezalni material iz karbidne trdine omogoča visoke hitrosti vrezovanja in dolgo življenjsko dobo. Zaradi **prevleke TiAlN in drsne prevleke** manjša obraba in manjša nagnjenost k zavaritvi materiala.

Napotek:

Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja **GARANT-** hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja **art. 338100 – 338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA).**

Tehnični opis

Število rezil Z	5
Število vpenjalnih utorov	5
Ø navoja	3 mm
Korak navoja	0,5 mm
Ø držala D _s	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Ø osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	2,8 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX

Globine navoja	9 mm
Velikost navoja	M3
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	50 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	50 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	48 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	52 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	48 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	33 m/min	P
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno