

Garant
Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139265 12X1,5
GTIN	4045197509567
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

DIN 2189 (\approx DIN 374). **Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.**

Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** za doseganje **najdaljše življenjske dobe** tudi pri **zelo trdih materialih**.

Kakovost: ISO 2X 6HX

Korak navoja: 1,5 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

\varnothing držala D_s : 9 mm

4-kotno držalo \square : 7 mm

\varnothing osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo: 11,35 mm

Tehnični opis

\varnothing navoja	12 mm
Število vpenjalnih utorov	6
Število rezil Z	6
\varnothing držala D_s	9 mm
4-kotno držalo \square	7 mm
Celotna dolžina L	100 mm
\varnothing osnovne izvrtine z orientacijsko vrednostjo	11,35 mm
Globine navoja	36 mm
Korak navoja	1,5 mm

Kakovost	ISO 2X 6HX
Velikost navoja	M12×1,5
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skozi izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja