

**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132645 M12
GTIN	4045197648938
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom. Tolerančni razred: ISO 2 6H****Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	1,75 mm
Ø navoja	12 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		