

**Strojni navojni svedri HSSE-PM oblika B 6G, TiAlN, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132725 M12
GTIN	4045197649096
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.**Tolerančni razred: ISO 3/6G****Prednosti:****Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje.****Uporaba:**

Za obdelovance, ki so opremljeni z galvanskim zaščitnim slojem ali za obdelovance, ki se pri kaljenju rahlo skrčijo.

**Napotek:****NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

Priporočljivi nasledniki so art. 132721–132724.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 3 6G

Korak navoja: 1,75 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 110 mm

Ø držala: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 10,2 mm

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Nastavni kot	50 stopinj

Korak navoja	1,75 mm
Ø navoja	12 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 376
Ø držala	9 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	110 mm
Kakovost	ISO 3 6G
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12
Prevleka	TiAlN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena