

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika CS, TiN, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132700 M3
GTIN	4045197072467
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.

Manjša nevarnost zvaritve materiala.

(Oblika CS) vrezovanje v 2 - 3 stopnjah- **z luščilno zarezo. Tolerančni razred: ISO 2 6H**

Prednosti:**Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,5 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 56 mm

Ø držala: 3,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,5 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Nastavni kot	50 stopinj
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	3 mm
Korak navoja	0,5 mm
Standard	DIN 371

Ø držala	3,5 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	56 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	CS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena