

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika B, TiCN, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132720 M8
GTIN	4045197072580
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

**Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.

Pri posebno visokih zahtevah po trdoti in žilavosti. **Tolerančni razred: ISO 2 6H**

**Prednosti:**

**Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje.**

**Napotek:****NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

Priporočljivi nasledniki so art. 132721–132724.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1,25 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 90 mm

Ø držala: 8 mm

Ø osnovne izvrtine: 6,8 mm

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	8 mm
Korak navoja	1,25 mm
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm

Nastavni kot	50 stopinj
Standard	DIN 371
Ø držala	8 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	90 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M8
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena