



Strojni navojni svedri HSS-E, TiN, M: M8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	132705 M8
GTIN	4045197649003
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.

Manjša nevarnost zvaritve materiala. **Tolerančni razred: ISO 2 6H**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1,25 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Ø držala D_s: 8 mm

4-kotno držalo □: 6,2 mm

Ø osnovne izvrtine: 6,8 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1,25 mm
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm
Ø navoja	8 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	90 mm

4-kotno držalo □	6,2 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M8
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri