

**Strojni navojni svedri HSSE-PM oblika B 6G, TiAlN, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132725 M4
GTIN	4045197649041
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.**

**Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke.

**Tolerančni razred: ISO 3/6G**

**Prednosti:**

**Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje.**

**Uporaba:**

Za obdelovance, ki so opremljeni z galvanskim zaščitnim slojem ali za obdelovance, ki se pri kaljenju rahlo skrčijo.

**Napotek:****NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

Priporočljivi nasledniki so art. 132721–132724.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E PM

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 3 6G

Korak navoja: 0,7 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 63 mm

Ø držala: 4,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 3,3 mm

**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Korak navoja	0,7 mm
Nastavni kot	50 stopinj

Število vpenjalnih utorov	2
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Ø navoja	4 mm
Standard	DIN 371
Ø držala	4,5 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
Kakovost	ISO 3 6G
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M4
Prevleka	TiAlN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena