

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E oblika B, neprevlečeni, MF: 2X0,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132830 2X0,25
GTIN	4045197072900
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:
Z lupilnim rezom.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	1,75 mm
Ø navoja	2 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,25 mm
Ø držala D _s	1,4 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	6 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M2×0,25
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		