

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E oblika B, neprevlečeni, MF: 3X0,35****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132830 3X0,35
GTIN	4045197072924
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:  
Z lupilnim rezom.****Tehnični opis**

Ø navoja	3 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,35 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	2,65 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,2 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M3×0,35
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		