

**Konično povrtalo 1:10, Manjši × večji Ø: 10X25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	161000 10X25
GTIN	4045197088826
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

Ročna povrtala z ravnimi utori in konično naraščajočimi rezili (1mm na 10 mm dolžine).

Uporaba:

Za povrtavanje koničnih ali stopenjsko predhodno obdelanih izvrtin brez prekinitve.

Tehnični opis

Velik Ø D ₂	25 mm
Majhen Ø D ₃	10 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Celotna dolžina L	195 mm
Dolžina rezil L _c	150 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Razmerje konusa	1:10
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skozi izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		